

Rustfrit stål Kombi version med dobbeltdør, MCDS



Serien af gulvmonterede kombinerbare rustfrit stål-skabe med dobbeltdør, MCDS, er ideel til montering under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørenes bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenterne i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L slebet rustfrit stål / AISI 316L. Ramme: 1.5 mm, Dør: 2 mm. Bag-, top- og sidepaneler: 1.5 mm
Bundplade: 1.5 mm rustfrit stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.

Ramme: Fuldsvejste åbne profiler med 25 mm hulmønster i henhold til DIN 43660.

Dør: Monteret med fire hængsler. Inklusive dørørramme med 25 mm hulmønster. Døre kan ikke vendes. Separate døre skal bestilles til venstrehånds dørlåsning.

Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørmontering. Delte bagpaneler i 1600 mm brede skabe.

Sidepaneler: Leveres som tilbehør.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: 4-punkts espagnolet-låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard dobbelt-bit lås med 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsatse, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag.

Bundplader: To stykker bundplade i 1200 mm bredde med indsprøjtning af polyurethan pakning for at sikre maksimal forsegling.

Montageplade: Dobbeltbukket og justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Montageplade medleveres udvendigt på skabets emballage.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres montering og udstyret med separat jordingsbolt.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monteringskrav: Leveres klar til kombineret montage.

Levering inkluderer: Ramme med monterede døre, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørramme.

Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på palle i samme bredde som skabet, så skabene kan kombineres uden at fjerne dem fra pallerne. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.

Body Thickness: 1.5mm


Dørtykkelse: 2mm

Finish: Poleret

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale
MCDS20126	2000mm	1200mm	600mm	Stainless Steel
MCDS18125	1800mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 304
MCDS18124-316	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel, 316
MCDS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 316
MCDS18124	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel, 304
MCDS18105	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304
MCDS20126-316	2000mm	1200mm	600mm	Stainless Steel 316
MCDS18125-316	1800mm	1200mm	500mm	Stainless Steel 316

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE