

Rustfrit stål kombinerbar version enkeltdør, MCSS



Serien af gulvmonterede kombinerbare rustfrit stål-skabe og med en enkelt dør, MCSS, med en IP 55-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette skab er velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L slebet rustfrit stål / AISI 316L. Ramme: 1.5 mm, Dør: 2 mm. Bag-, top- og sidepaneler: 1.5 mm. Bundplade: 1.5 mm rustfrit stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.

Ramme: Fuldsvejt åben profil med 25 mm hulmønster. Iht DIN 43660.

Dør: Monteret med 4 hængsler for højre eller venstre åbning. Inkl drøramme med 25 mm hulmønster.

Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørmontering.

Sidepaneler: Leveres som tilbehør.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: 4-punkts espagnolet-låsesystem. Påvirker ikke pladsen indvendigt i skabet. Standard dobbelt-bit lås med 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsats, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.

Bundplader: Bundplade i ét stykke med indsprøjtning af polyuretan pakning for at sikre maksimal forsegling.

Montageplade: Dobbelt ombukket og glider let i position. Justerbar dybde i trin af 25 mm ved anvendelse af MPD02. Leveres udvendig på skabets emballage.

Jordforbindelse: Alle skabe er udstyret med separate jordingsbolte.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Tæthedsgrad: I henhold til IP 55 | TYPE 12 | IK 10.


Monteringskrav: Leveres klar til kombineret montage.

Levering inkluderer: Ramme med monterede døre, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørramme.
Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på palle i samme bredde som skabet, så skabene kan kombineres uden at fjerne dem fra pallerne. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.

Finish: Poleret
Body Thickness: 1.5mm
Dørtykkelse: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale
MCSS18065	1800mm	600mm	500mm	Stainless Steel
MCSS18065-316	1800mm	600mm	500mm	Stainless Steel 316
MCSS18085	1800mm	800mm	500mm	Stainless Steel
MCSS18085-316	1800mm	800mm	500mm	Stainless Steel 316
MCSS18105	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 304
MCSS18105-316	1800mm	1000mm	500mm	Stainless Steel 316
MCSS20066	2000mm	600mm	600mm	Stainless Steel
MCSS20066-316	2000mm	600mm	600mm	Stainless Steel 316
MCSS20086	2000mm	800mm	600mm	Stainless Steel
MCSS20086-316	2000mm	800mm	600mm	Stainless Steel 316
MCSS20106	2000mm	1000mm	600mm	Stainless Steel 304
MCSS20106-316	2000mm	1000mm	600mm	Stainless Steel 316
MCSS18064	1800mm	600mm	400mm	Stainless Steel, 304
MCSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Stainless Steel, 316
MCSS18084	1800mm	800mm	400mm	Stainless Steel, 304
MCSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Stainless Steel, 316
MCSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Stainless Steel, 304
MCSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Stainless Steel, 316



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

