

Kombinerbart skab i lakeret stål med enkelt dør, MCS-HP



Serien af kombinerbare gulvskabe i lakeret stål med enkeltdør, MCS-HP, har en IP 66-beskyttelsesgrad, hvilket giver et højere beskyttelsesniveau for udstyr og komponenter, som vil være med til at forlænge levetiden og reducere vedligeholdelsesomkostninger, når skabet monteres i barske miljøer med ekstreme forhold. Disse nye skabe er klassificeret som IP66, selvom de er sammenkoblede med standard sammenkoblingsbeslag.

INDUSTRISTANDARDS

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

FUNKTIONER

Materiale: Ramme: 1.5 mm lakeret stål. Dør: 2 mm lakeret stål. Bag-, lofts og sidepaneler: 1.5 mm lakeret stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Ramme: Sømsvejsede omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster iht. DIN 43660. Inkl. integreret eksternt hulmønster.

Dør: Monteret med fire hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusiv dørframe med 25 mm hulmønster.

Bagpanel: Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til montering af bagdør.

Sidepaneler: Leveres som tilbehør.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: Espagnolette 4-punktslåsesystem. Påvirker ikke skabet indvendigt. Standard dobbelt-bit-lås med 3 mm-indsats. Standardindsatser, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør.

Bundplader: Bundplade i ét stykke med sprøjtstøbt polyuretanpakning for at sikre maksimal tæthed.

Montageplade: Dobbeltbukket, glider på plads. Justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehør. Monteringspladen er ved levering fastgjort udvendig på emballagen.

Jordforbindelse: Alle paneler er jodet gennem deres montering og er udstyret med en separat jordingsstuds.

Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.

Tæthedsgrad: Overholder IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10.

Monteringskrav: Leveres klar til kombineret montage.

Levering inkluderer: Ramme med monteret dør, bagpanel, toppanel, bundplade, monteringsplade og dørramme. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Alle emballeringsmaterialer er genanvendelige.

- Body Thickness:

1.5mm
- Dørtykkelse:

2mm
- Farve:

Light Gray
- Materiale:

Lakeret Stål
- Finish:

Struktur Pulvermaling
- Farvekode:

RAL 7035


SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maksimal monteringsdybde
MCS22088HP	2200mm	800mm	800mm	759mm
MCS20086HP	2000mm	800mm	600mm	559mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

*Andre størrelser fås på forespørgsel. Et særligt sidepanel er påkrævet, hvis dybden er større end 700 mm.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE