

Modulær enkeltdør, svingramme, glasdoor, MCS-DGSFM



Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.

FUNKTIONER

Materiale: Ramme: 1,5 mm lakeret stål. Glasdoor 2 mm lakeret stål. Bag-, lofts og sidepaneler: 1,5 mm lakeret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Ramme: Sømsvejsede omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster iht. DIN 43660. Inkl. integreret eksternt hulmønster.

Glasdoor Monteret med fire hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster. Visningsområde: 4 mm klart sikkerhedsglas.

Bagside Kabinet med bagpanel monteret med M6 torx-skruer.

Sidepaneler Leveres som tilbehør.

Tagpanel: Aftagelig.

Lås: Espagnolette 4-punktslåsesystem. Påvirker ikke skabets plads indvendigt. Standard dobbelt-bit-lås med 3 mm-indsats. Standardindsatser, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør.

Bundplader: Består af tre eller fire stykker til skabe med en monteringsplade og fire eller seks til skabe med to monteringsplader monteret ryg mod ryg.

Svingramme Svingramme i fuld højde til 19" komponenter, der giver mulighed for venstre- og højrehåndsåbning med greb i fuld højde. Justerbart tophængsel til firkantet montering af gyngestativet. 180° hængsler, der giver fuld adgang til kabinettets åbning. Maksimal belastning 1800 N.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet igennem deres fittings og leveres med en separat jordingsstuds.

Godkendelser: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Monteringskrav Standardlevering klargjort til kombineret installation. Tilføj sidepaneler ved stand-alone installationer.

Levering: Frame with fitted glazed door, door frame, rear panel, roof panel, bottom plates and swing frame. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Al emballeringsmateriale kan genbruges.

Farve: Light Grey
Finish: Struktur Pulvermaling
Farvekode: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Rack Height
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE