

Montageplader | Gulvskabe, MP

Stålmonteringspladen bidrager til, at samlingen af skabet kan foregå hurtigere, da den nemt kan bearbejdes og udstyres med komponenter inden montering.



FUNKTIONER

Beskrivelse: Standard montageplade. Kan også monteres i på siden af skabet ved at benytte MPS-sættet eller glide ind fra siden med MTS-profilen. Ved tung belastning i vibrerende omgivelser anvendes monteringsplade forstærkningsprofil MPR og MPE eller MPEF-beslag.

Materiale: 3 mm galvaniseret stål.

Pakke størrelse: 1 stk.

Maksimal belastning: 6000 N.

Monteringskrav: Brug MPA for montering af MP inde i skabet. Justerbar i dybden med MPD tilbehør.

Tykkelse: 3mm
Finish: Galvaniseret
Materiale: Lakeret Stål

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Monteringspladens højde	Monteringspladens højde	Monteringspladens bredde
MP2206	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm	494mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm	494mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm	894mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm	1094mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm	1094mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm	694mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm	694mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm	1094mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm	294mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm	694mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm	1094mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm	694mm

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Monteringspladens højde	Monteringspladens højde	Monteringspladens bredde
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm	894mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm	894mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm	1494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm	494mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm	494mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm	894mm

Table 2/2

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Monteringspladens højde	Monteringspladens højde	Monteringspladens bredde
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm	894mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm	1094mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm	394mm
MP1606	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm	494mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm	394mm
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm	1094mm
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm	494mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: ved 1600 mm bredde leveres monteringspladen som to 800 mm bredde monteringsplader og en udfyldningsplade.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE