

# Monteringsplade | Vægskabe, AMP

Stålmonteringspladen bidrager til, at samlingen af skabet kan foregå hurtigere, da den nemt kan bearbejdes og udstyres med komponenter inden montering.

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Monteringsplade i stål til vægskabe. Alle størrelser fra 800 mm og derover styrkes af ombukkede kanter. Ved hjælp af AMG-tilbehøret, kan monteringspladepositionen justeres til enhver dybde. Dette tilbehør er ikke egnet til AFS-skabsserien. Se venligst udskiftnings- og reservedelskataloget.

Materiale: Galvaniseret stål.

Pakke størrelse: 1 stk.



**Tykkelse:** 2mm  
**Finish:** Galvaniseret  
**Materiale:** Lakeret Stål

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Panelstørrelse | Enclosure Material |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|--------------------|
| AMP06050      | 600mm | 500mm  | 2mm   | 570 x 450mm    | Lakeret Stål       |
| AMP02525      | 250mm | 249mm  | 2mm   | 220 x 200mm    | Lakeret Stål       |
| AMP05040      | 500mm | 350mm  | 2mm   | 470 x 350mm    | Lakeret Stål       |
| AMP05030      | 500mm | 299mm  | 2mm   | 470 x 250mm    | Lakeret Stål       |
| AMP02520      | 250mm | 199mm  | 2mm   | 220 x 150mm    | Lakeret Stål       |
| AMP04030      | 400mm | 299mm  | 2mm   | 370 x 250mm    | Lakeret Stål       |
| AMP06060      | 600mm | 599mm  | 2mm   | 570 x 550mm    | Lakeret Stål       |
| AMP03025      | 300mm | 249mm  | 2mm   | 270 x 200mm    | Lakeret Stål       |
| AMP04040      | 400mm | 400mm  | 2mm   | 370 x 350mm    | Lakeret Stål       |
| AMP03030      | 300mm | 299mm  | 2mm   | 270 x 250mm    | Lakeret Stål       |
| AMP03525      | 350mm | 249mm  | 2mm   | 320 x 200mm    | Lakeret Stål       |
| AMP07050      | 700mm | 500mm  | 2mm   | 670 x 450mm    | Lakeret Stål       |

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Panelstørrelse | Enclosure Material |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|--------------------|
| AMP03040      | 300mm | 400mm  | 2mm   | 270 x 350mm    | Lakeret Stål       |
| AMP04060      | 400mm | 599mm  | 2mm   | 370 x 550mm    | Lakeret Stål       |
| AMP03060      | 300mm | 599mm  | 2mm   | 270 x 550mm    | Lakeret Stål       |
| AMP06080      | 600mm | 799mm  | 2mm   | 570 x 750mm    | Lakeret Stål       |
| AMP06040      | 600mm | 400mm  | 2mm   | 570 x 350mm    | Lakeret Stål       |
| AMP03080      | 300mm | 799mm  | 2mm   | 270 x 750mm    | Lakeret Stål       |
| AMP05050      | 500mm | 500mm  | 2mm   | 470 x 450mm    | Lakeret Stål       |
| AMP04050      | 400mm | 500mm  | 2mm   | 370 x 450mm    | Lakeret Stål       |

Table 2/2

| Katalognummer | Højde  | Bredde | Dybde | Panelstørrelse | Enclosure Material |
|---------------|--------|--------|-------|----------------|--------------------|
| AMP02020      | 200mm  | 199mm  | 2mm   | 170 x 150mm    | Lakeret Stål       |
| AMP10060      | 1000mm | 599mm  | 12mm  | 970 x 550mm    | Lakeret Stål       |
| AMP12100      | 1200mm | 999mm  | 12mm  | 1170 x 950mm   | Lakeret Stål       |
| AMP08060      | 800mm  | 599mm  | 12mm  | 770 x 550mm    | Lakeret Stål       |
| AMP12080      | 1200mm | 799mm  | 12mm  | 1170 x 750mm   | Lakeret Stål       |
| AMP08120      | 800mm  | 1199mm | 12mm  | 770 x 1150mm   | Lakeret Stål       |
| AMP12060      | 1200mm | 599mm  | 12mm  | 1170 x 550mm   | Lakeret Stål       |
| AMP03120      | 300mm  | 1199mm | 12mm  | 270 x 1150mm   | Lakeret Stål       |
| AMP10080      | 1000mm | 799mm  | 12mm  | 970 x 750mm    | Lakeret Stål       |
| AMP03100      | 300mm  | 999mm  | 12mm  | 270 x 950mm    | Lakeret Stål       |
| AMP08080      | 800mm  | 799mm  | 12mm  | 770 x 750mm    | Lakeret Stål       |
| AMP12120      | 1200mm | 1199mm | 12mm  | 1170 x 1150mm  | Lakeret Stål       |
| AMP08040      | 800mm  | 400mm  | 12mm  | 770 x 350mm    | Lakeret Stål       |
| AMP10120      | 1000mm | 1199mm | 12mm  | 970 x 950mm    | Lakeret Stål       |
| AMP14100      | 1400mm | 999mm  | 12mm  | 1370 x 950mm   | Lakeret Stål       |
| AMP10100      | 1000mm | 999mm  | 12mm  | 970 x 950mm    | Lakeret Stål       |

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Ikke velegnet til AFS.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**