

Monteringsvinkler (19"), CIP

Når disse profiler anvendes kan 19" udstyr let integreres i gulvskabe, enten fra fabrikken eller i marken.



FUNKTIONER

Beskrivelse: Fuld højde monteringsprofiler for at opnå 482.6 mm (19") monteringskrav på alle sider. Fuldt justerbar i dybden.

Materiale: 2 mm forzinket stål.

Pakke størrelse: 1 par.

Monteringskrav: Anvendes i forbindelse med CIB- eller CID-profiler. For partiel højde montering, er CIWR påkrævet.

Tykkelse: 2mm
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Forzinket Stål

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Rack Units	Enclosure Material
CIP38	1800mm	45mm	29mm	38U	Lakeret Stål
CIP24	1200mm	45mm	29mm	24U	Lakeret Stål
CIP29	1400mm	45mm	29mm	29U	Lakeret Stål
CIP47	2200mm	45mm	29mm	47U	Lakeret Stål
CIP42	2000mm	45mm	29mm	42U	Lakeret Stål
CIP22	1100mm	45mm	29mm	22U	Lakeret Stål
CIP33	1600mm	45mm	29mm	33U	Lakeret Stål
CIP20	1000mm	45mm	29mm	20U	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE