


# 19" partiel højde monteringsprofiler, CIPP



Disse delprofiler, som kan justeres i højden og dybden, giver mulighed for at montere 19" udstyr, mens kunden fortsat har adgang til de komponenter, der er monteret på monteringspladen inde i skabet.

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Partiel højde 19" vertikale profiler for at opfylde krav til 482.6 mm montering på alle sider. Justerbar i dybden i trin på 25 mm ved brug af CLPK klik-i profiler.

Materiale: 2 mm forzinket.

Pakke størrelse: 2 stk. med monteringsmateriale.

Monteringskrav: Til anvendelse med CIC beslag i 800 mm brede skabe.

**Tykkelse:** 2mm  
**Materiale:** Lakeret Stål  
**Finish:** Forzinket Stål

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Rack Units | Enclosure Material |
|---------------|-------|--------|-------|------------|--------------------|
| CIPP10        | 445mm | 45mm   | 29mm  | 10U        | Lakeret Stål       |
| CIPP13        | 578mm | 45mm   | 29mm  | 13U        | Lakeret Stål       |
| CIPP06        | 267mm | 45mm   | 29mm  | 6U         | Lakeret Stål       |
| CIPP18        | 800mm | 45mm   | 29mm  | 18U        | Lakeret Stål       |
| CIPP09        | 400mm | 45mm   | 29mm  | 9U         | Lakeret Stål       |
| CIPP11        | 489mm | 45mm   | 29mm  | 11U        | Lakeret Stål       |
| CIPP15        | 667mm | 45mm   | 29mm  | 15U        | Lakeret Stål       |

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**