

Olie og gas kombineret enkeltdør i rustfrit stål, MCSS-OG



Serien af gulvmonterede kombinerbare rustfrit stål-skabe og med en enkelt dør, MCSS, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette skab er velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKTIONER

Materiale: AISI 316L slebet rustfrit stål. Ramme: 1,5 mm dør: 2 eller 2,5 mm. Bag, tag og bundplade: 2 eller 2,5 mm. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.

Ramme: Sømsvejsede omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster iht. DIN 43660.

Dør: Monteret med fire hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dørframe med 25 mm hulmønster.

Bagside Rear panel fitted by M6 tork screw. Rear door instead of rear panel. RD version comes with rear door instead of rear panel.

Sidepaneler Leveres som tilbehør.

Tagplade: Aftagelig.

Lås: Espagnoletlåsesystem med låsefang udført i AISI 316L og ekstra låse i top og bund til skabe med B=1000 mm. Svinghåndtag SS 316L med halvcylindernøgle EK 333.

Bundplader: Bundplade i ét stykke med indsprøjtet polyurethan pakning for at sikre maksimal tætning eller to stykker til bagdørsversionen.

Monteringsplade: Dobbeltfoldet og glider på plads. Justerbar i dybden i trin på 25 mm tilbehøret MPD02. Monteringspladen er ved levering fastgjort udvendigt på emballagen. Til skab med bagdøre, to monteringsplader monteret ryg mod ryg med MPBB06.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet igennem deres fittings og leveres med en separat jordingsstuds.

Overfladebehandling: 240s granuleret rustfrit stål (i gennemsnit 0,5 mikron).

Beskyttelse: Overholder IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10. hvis bruges sammen med SPMSXXXXOG.

Godkendelser: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listet.

Monteringskrav Standardlevering klargjort til kombineret installation. Tilføj sidepaneler ved stand-alone installationer.

Levering: Ramme med monteret dør, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørframe. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra


pallen. Al emballingsmateriale kan genbruges.

Finish: Poleret
Materiale: Stainless Steel 316

SPECIFIKATIONER

Table 1/2						
Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Rear Panel Included	Rear Door Included	Monteringsplade inkluderet
MCSS20108PERD20	2000mm	1000mm	800mm	No	Yes	No
MCSS20086PERD20	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	No
MCSS20108RD20	2000mm	1000mm	800mm	No	Yes	Yes
MCSS20086PEOG20	2000mm	800mm	600mm	Yes	No	No
MCSS200810RD20	2000mm	800mm	1000mm	No	Yes	Yes
MCSS20088RD20	2000mm	800mm	800mm	No	Yes	Yes
MCSS200810PRD20	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	Yes
MCSS20088PERD20	2000mm	800mm	800mm	No	Yes	No
MCSS20086RD20	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	Yes
MCSS20086OG20	2000mm	800mm	600mm	Yes	No	Yes
MCSS20084OG20	2000mm	800mm	400mm	Yes	No	Yes
MCSS20084PEOG20	2000mm	800mm	400mm	Yes	No	No
MCSS20086PERD25	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	No
MCSS20088RD25	2000mm	800mm	800mm	No	Yes	Yes
MCSS20086OG25	2000mm	800mm	600mm	Yes	No	Yes
MCSS20108RD25	2000mm	1000mm	800mm	No	Yes	Yes
MCSS200810RD25	2000mm	800mm	1000mm	No	Yes	Yes
MCSS20108PERD25	2000mm	1000mm	800mm	No	Yes	No
MCSS20086PEOG25	2000mm	800mm	600mm	Yes	No	No
MCSS20084OG25	2000mm	800mm	400mm	Yes	No	Yes

Table 2/2						
Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Rear Panel Included	Rear Door Included	Monteringsplade inkluderet
MCSS201010RD25	2000mm	1000mm	1000mm	No	Yes	Yes
MCSS20084PEOG25	2000mm	800mm	400mm	Yes	No	No
MCSS20086RD25	2000mm	800mm	600mm	No	Yes	Yes
MCSS200810PRD25	2000mm	800mm	1000mm	No	Yes	Yes
MCSS20088PERD25	2000mm	800mm	800mm	No	Yes	No



CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE