

Olie og gas rustfrit stål skab med enkeltdør, ASR-OG



Serien af vægmonterede skabe af rustfri stål med enkeltdør, ASR-OG, med en IP 66-beskyttelsesgrad, fås som hyldevare i fire forskellige størrelser, som passer til de fleste applikationer. Risikoen for komponentsvigt og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette udvalg af skabe er velegnet til installation af industrielt udstyr i miljøer, hvor der anvendes ætsende proceskemikalier, herunder klorid, marine applikationer, der er udsat for saltvandsspray samt i kystnære områder.

INDUSTRISTANDARDS

CE, UK CA

FUNKTIONER

Materiale: Forkornet rustfrit stål af type AISI 316L. Kasse: 2 mm. Dør: 2 mm. Fangeplade: 2 mm Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

Krop: Foldet og sømsvejset med påsvejsede vægmonteringsbeslag på bagsiden.

Dør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning. Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning. Ved AISI 316L er forsegling sikret med en indsprøjtet silikonepakning. Indvendige svejsede M6-tapskruer til montering af valgfri dørprofiler MMDP.

Lås: Med T-Handle-lås med 333-nøgle i rustfrit stål af type 316L og espagnolette med 3-punktslåsning i rustfrit stål type 316.

Montageplade: Monteringspladen har lodrette streger for hver 10 mm for at lette vandret placering af udstyr. I toppen og bunden er der huller til montering af kabler. Fastgjort på pressesvejsede M8-tappe på bagsiden af skabet. Alle sider fra 800 mm og derover er forstærket med foldede kanter. Ved brug af AMG-tilbehøret kan monteringspladens placering justeres til alle dybder.

Kabel indgang: Med fangeplade i bunden for enkel kabelføring på monteringspladen.

Tæthedsgrad: Svarer til IP66 I TYPE 4x, 12 I IK 10.

Overfladebehandling: Forkornet rustfrit stål type 240s (0,5 mikron i gennemsnit).

Godkendelser: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.


Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, fangeplade og monteringstilbehør.

Body Thickness:	2mm
Dørtykkelse:	2mm
Finish:	Poleret

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Maksimal monteringsdybde	Materiale
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	No	282mm	Stainless Steel
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Yes	382mm	Stainless Steel 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	No	382mm	Stainless Steel
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	No	282mm	Stainless Steel
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Yes	282mm	Stainless Steel 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	No	382mm	Stainless Steel
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Yes	282mm	Stainless Steel 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Yes	382mm	Stainless Steel 316

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE