


One-Piece konsoller i blødt stål, MPG



Den kompakte lakeret stål-konsol, MPG, i en IP 55/IP 56-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare. Den har et hængslet pultpanel, og det ergonomiske design muliggør nem installation og adgang til HMI-udstyr. Det øger også tilgængelig monteringsplads. Toppaneler i rustfrit stål kan anvendes som et alternativ, når konsollen udsættes for kemiske stoffer osv.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FUNKTIONER

Materiale: Krop og dør: 1,5 mm lakeret stål. Bagpanel 1,5 mm lakeret stål. Bundplader: 1,2 mm galvaniseret stål. Monteringsplade: 2,5 mm galvaniseret stål.

Krop: Bukket og sømsvejset. Konsolkonstruktion omfatter en base, der giver en afstand mellem gulvet og den nederste del af døren/e, der fungerer som en integreret sokkel.

Døre og paneler: Enkelt foldet overflade monteret med hængsler, der tillader venstre og højre åbning til bunddøren. Vinkel 12° fra vandret. Skjulte hængsler på overkant tillader 90° åbning. Panel holdes åbent af selvindgreb/selvfrigørende mekanisk panelstag. Døbbeltdør på 1200 og 1600 mm brede bundenheder.

Monteringsplade: Standard monteringsplade i basisenhed.

Lås: Døbbel-bit 3 mm låse til toppanel. Døbbel-bit 3 mm låse til toppanel.

Kabelindgang: Bunden er åben af hensyn til kabeladgang. Bundplader til kabelforskrumning leveres som standard.

Jordforbindelse: M8 gevindstifter på krop, dør, toppanel og bagpanel.

Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.

Beskyttelse: Enkelt dør IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Døbbeltdør IP 55 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Levering: Monteringsplade og passende møtrikker og spændeskiver til jording. Konsollen leveres på en træpalle.

Body Thickness:	1.5mm
Dørtykkelse:	1.5mm
Farve:	Light Gray
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde	Vægt
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Kun konsoller med bredden 1200 og 1600 har dobbeltdøre.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer.

Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE