

Kontrolskab til operatørinterface, OICE-SS



OICE-SS operatør interface panelet i rustfrit stål har et forbejdet hulmønster for at gøre det nemt at placere på en svingarm. Med de høje beskyttelsesklasser IP 66 og NEMA 12 og 4x kan kabinettet bruges i miljøer, der kræver sanitært design.

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L i slebet rustfrit stål. Skab: 1,5 mm. Dør til AISI 304L: 1,5 mm/2 mm til skabe med en højde eller bredde på 600 mm eller derover. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

Skab: Foldet og sømsvejset, forstærkningsplade monteret i skabets tag.

Bagdør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med fangestift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning. En indsprøjtet polyurethanpakning sikrer korrekt tætning.

Lås: nVent HOFFMAN specialdesign zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibrationsmekanisme. To låse til 600 mm høje skabe.

Beskyttelse: Overholder IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Overfladebehandling: 400 forslæbet rustfrit stål.

Levering: Skab med låge, plastik dobbelt-bit 3 mm nøgle og monteringstilbehør.

Materiale: 304 Stainless Steel; 316L Stainless steel

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	System Compatibility	Vægt
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	System Compatibility	Vægt
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE