


Modulopbyggede polyesterskabe med en dør, UDP/UDPT



Serien af vægmonterede, modulopbyggede polyester-skabe, UDP/UDPT, med en IP 65/IP 54-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Der kan enten bestilles en almindelig dør eller en transparent dør. Flere skabe kan kombineres for at udvide bredden eller dybden til f.eks. at tilpasse store komponenter og opretholde intern kommunikation. Denne serie af skabe er velegnet til udendørs installationer, selv når de udsættes for direkte sollys. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet.

INDUSTRISTANDARDE

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

FUNKTIONER

Materiale: Glasfiberforstærket polyester. UDPT vindue af polycarbonat.

Krop: Støbt i moduler med monteringshuller på bagsiden for montering på væg med vægmonteringsbeslag, på en stang med EPF monteringssæt, eller på gulvet med soklen UPP eller DIN-basis UAF og UMPS. I skabe med almindelige enkeltøre sikres tætning ved en EPDM-pakning limet mod rammen.

Dør: Indfældet dør med eller uden vindue og 100° åbning. Til større størrelser sikrer en dørstøtte, at døren vender tilbage til centerposition, når den lukkes. Til ruder i døre sikres tætning af en polyuretanpakning.

Lås: Formonteret håndtag, som er velegnet til alle typer halvcylinderlås (standarddybde 40 mm). Fem låsepunkter (tre punkter i 500 mm brede skabe).

Temperaturområde: -25 °C til 70 °C ved vedvarende brug (temperaturspidsværdier op til 130 °C).

Egenskaber: Selvslukkende og halogenfri. Dobbeltisoleret i henhold til DS/EN61439-1. Nominel isoleringsspænding $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Tæthedsgrad: Overholder IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 til skabe med en almindelig dør. IP 54 | TYPE 3, 3R, 3S til skabe med gennemsigtig dør. Slagfasthed IK 10. IK 07 til skabe med gennemsigtig dør.

Godkendelser: CE-, CSA-, GOST. cULus_UL-godkendt til skabe med enkelt dør. Kontakt nVent HOFFMANs salgsafdeling for yderligere godkendelser.



Overfladebehandling: RAL 7035, indfarvet råmateriale.

Levering inkluderer: Skab med dør, monteringskruger til monteringspladen og vægmonteringsbeslag. Låsecylinder er ikke inkluderet.

Farve: Light Gray
Materiale: Polyester; Polycarbonate
Farvekode: RAL 7035
Finish: Smooth

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Door Type	Door Quantity	Vægt
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Plain	1	29kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Transparent	1	18kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Plain	1	32kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Plain	1	22.3kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Transparent	1	22.1kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Plain	1	18kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Transparent	1	14.6kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Transparent	1	27.3kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Plain	1	28kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Plain	1	14.4kg
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Plain	1	34.2kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Plain	1	24kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Transparent	1	14.8kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Plain	1	18.2kg



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE