


Topventilationsenhed, RFU



Denne tagfilterblæser, RFU, med enten IP 33- eller IP 54-beskyttelsesgrad og til montering på skabets tag, er nem at montere med en klik-ind-funktion. Derfor er det ikke nødvendigt at benytte nogen overflade på døren. Komponentfejl og nedetid elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind skabet. Filterblæserens pålidelige motor garanterer konstant ventilation i alle skabe, hvor blæseren er monteret.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

FUNKTIONER

Beskrivelse: Ventilationsenhed til montering på toppen af skabet, og som giver høj luftgennemstrømning. Enheden monteres let med et hurtigt fastgørelsessystem, og den nødvendige udskæring er den samme for de forskellige luftstrømme.

Materiale: Pulverlakeret stål og moduleret thermoplast. (ABS-FR) Selvslukkende, UL94V0.

Temperaturområde: -15 °C til +55 °C.

Tilslutningsmulighed: Klemrække.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: En topventilationsenhed.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Farve:	Light Gray
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Free Airflow	Højde	Bredde	Dybde	Cutout Size	Nominel spænding
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFUM0710					291 x 291mm	
RFUM05					291 x 291mm	

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

(1) Værdien i tabellen bruges til kombinationen mellem RFU + EFA500-700R5.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE