

Vægskabe med enkeltdør | Vægskabe, MAS



Serien af vægmonterede lakeret stål-skabe med en enkelt dør, MAS, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Denne serie af skabe er velegnet til mange forskellige formål. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKTIONER

Krop: Kantbukkert og fuldsvejst. Fire huller 8.5 mm diameter til montering på væg, udpresset i 20.4 mm diameter x 2 mm forsænkninger af hensyn til luftcirkulation bag skabets bagside.

Flangeåbning: Anbragt helt bagest i skabet for at lette kablingen på monteringspladen.

Tæthedsgrad: Overholder IP 66 | TYPE 4 12, 12 | IK 10. Til udendørs installation anbefales det at bruge et regntag, ARF og 100 % polyestermalingsbelægning samt en grunder til korrosionsbeskyttelse. Der skal tages hensyn til modstandsdygtighed over for korrosion ved udendørs og indendørs brug.

Montageplade: Monteringsplade er markeret lodret med 10 mm intervaller for enkel vandret placering af udstyr. Der er huller i top og bund til fastgørelse af kabler. Fastgjort på M8-skruer punktsvejset på skabets bagvæg. Alle sider fra 800 mm og opefter er forstærket med bukkede kanter. Ved brug af AMG-tilbehøret kan placeringen af monteringspladen justeres til enhver dybde.

Materiale: Kabinet: 1,2 mm lakeret stål til skabe med en dybde på 155 mm / 1,4 mm for skabe med en dybde på 210 eller 260 mm / 1,5 mm for skabe med en dybde på 300 eller 400 mm, eller hvis en højde eller bredde er 1000 mm eller større. Flangeplade: 1,4 mm lakeret stål. Dør: 1,2 mm lakeret stål / 1,5 mm for skabe med en højde eller bredde på 500 mm eller større / 2 mm for skabe med en højde eller bredde på 800 mm eller større. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

Lås: nVent HOFFMAN specialdesign dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibrationsmekanisme. To låse til 600 mm høje til 800 mm høje skabe. Espagnolette 3-punkts lås til 1000 mm høje skabe og derover. Andre paneler fås som tilbehør.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Dør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte aftagelige hængsler med låsepind. Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning. Indvendige svejsede M6-tapper til montering af MMDP-dørprofiler, se levering. Forsegling er sikret med en indsprøjtet silikonepakning i ét stykke.

Levering inkluderer: Skab med dør og monteringsplade (medfølger ikke til varenumre, der ender på PER5). MMDP-monteringsprofiler til døre på 600 mm og derover. Kabelforskruningsplade(r) med pakning(er), dobbelt-bit 3 mm nøgle i plast og monteringstilbehør. Metalnøgle til højde på 1.000 mm og derover. Jordingsanordninger

Materiale: Lakeret Stål
Finish: Struktur Pulvermaling
Farve: Light Gray
Farvekode: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	No		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Yes	170 x 150mm	137mm
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	No		
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Yes	220 x 150mm	137mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	No		
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Yes	220 x 200mm	137mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	No		
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Yes	270 x 200mm	137mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	No		
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Yes	270 x 200mm	192mm
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	No		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Yes	270 x 250mm	137mm
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	No		
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Yes	270 x 250mm	192mm
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	No		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Yes	270 x 330mm	192mm
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	No		
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Yes	320 x 200mm	137mm
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	No		
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Yes	370 x 250mm	137mm

Table 2/6

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	No		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Yes	370 x 250mm	192mm
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	No		
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Yes	370 x 350mm	192mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	No		

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Yes	370 x 450mm	192mm
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	No		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Yes	370 x 550mm	192mm
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	No		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Yes	470 x 250mm	192mm
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	No		
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Yes	470 x 350mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	No		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Yes	470 x 350mm	192mm
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	No		
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Yes	470 x 350mm	242mm
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	No		
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Yes	470 x 350mm	282mm
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	No		
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Yes	470 x 450mm	192mm

Table 3/6

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	No		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Yes	470 x 450mm	282mm
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	No		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Yes	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	No		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Yes	570 x 350mm	192mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	No		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Yes	570 x 350mm	242mm
MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	No		
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Yes	570 x 350mm	282mm
MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	No		
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Yes	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	No		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Yes	570 x 450mm	192mm
MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	No		
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Yes	570 x 450mm	242mm
MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	No		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Yes	570 x 450mm	282mm
MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	No		

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Yes	570 x 550mm	192mm

Table 4/6

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	No		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Yes	570 x 550mm	282mm
MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	No		
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Yes	570 x 550mm	382mm
MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	No		
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Yes	570 x 750mm	282mm
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	No		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Yes	670 x 450mm	192mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	No		
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Yes	670 x 450mm	242mm
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	No		
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Yes	770 x 350mm	282mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	No		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Yes	770 x 550mm	192mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	No		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Yes	770 x 550mm	242mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	No		
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Yes	770 x 550mm	282mm
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	No		
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Yes	770 x 550mm	382mm

Table 5/6

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	No		
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Yes	770 x 750mm	192mm
MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	No		
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Yes	770 x 750mm	282mm
MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	No		
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Yes	770 x 750mm	382mm
MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	No		
MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Yes	970 x 550mm	242mm
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	No		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Yes	970 x 550mm	282mm


Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	No		
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Yes	970 x 750mm	242mm
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	No		
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Yes	970 x 750mm	282mm
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	No		
MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Yes	970 x 750mm	382mm
MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	No		
MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Yes	1170 x 550mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	No		
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Yes	1170 x 750mm	282mm

Table 6/6

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringsplade inkluderet	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	No		
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Yes	1170 x 750mm	382mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

* 1000 mm høje skabe og opefter har espagnolet trepunktslåsning.



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

