

Vægmonterede skabe rustfrit stål, ASR



Serien af vægmonterede rustfri stål-skabe med en enkelt dør, ASR, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevarer i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Denne serie af skabe er velegnet til industrier som føde- og drikkevarer samt lægemidler plus næsten alle andre miljøer, afhængigt af gradniveau.

INDUSTRISTANDARDE

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L / AISI 316L rustfrit stål med slebet overfladefinish. Kabinet: 1.5 mm. Dør til AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Dør til AISI 316L: 2 mm. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

Krop: Bukket og fuldsvejst. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.

Dør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning. Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning eller en indsprøjtet silikonepakning. Indvendige svejsede M6-tapskruer til montering af valgfri dørprofiler MMDP.

Lås: nVent HOFFMAN specialdesign zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibrationsmekanisme. To låse til 600 mm høje og op til 800 mm høje skabe. Espagnolette 3-punkts lås eller 3 låse til 1000 mm høje skabe og derover. Lås i rustfrit stål og andre versioner kan leveres som tilbehør.

Montageplade: Montagepladen er markeret med lodrette punkter for hver 10 mm for lettere vandret montering af udstyr. I toppen og bunden er der huller til kabelføring. Fastgjort på M8-skruer påsvejet skabets bagvæg. I skabe med højde på 800 mm eller derover har monteringspladen en ombukning på alle fire sider for ekstra stabilitet. Ved brug af AMG-tilbehøret kan monteringspladen justeres i dybden.

Kabel indgang: Ingen flangeåbninger som standard for at maksimere tætning og rene linjer.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, dobbelt-bit 3 mm plastknøgle og monteringstilbehør. Metalnøgle til højde på 1.000 mm og derover.

Yderligere informationer: Brug af temperaturregulering, ventilation og regntag anbefales ved krævende og udendørs anvendelse. Se venligst afsnit om varmestyring for yderligere information.

Body Thickness: 1.5mm

Finish: Poleret

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Gasket Type	Materiale	Maksimal monteringsdybde
ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm

Table 2/3

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Gasket Type	Materiale	Maksimal monteringsdybde
ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm
ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm


Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Gasket Type	Materiale	Maksimal monteringsdybde
ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm
ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm

Table 3/3

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Gasket Type	Materiale	Maksimal monteringsdybde
ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm
ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

* 1000 mm høje skabe og derover har trepunkts-espagnolet-lås eller 3 låse.



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE