


Version med kompakt skab i rustfrit stål med dobbeltdør, EKDS



Serien af kompakte, gulvmonterede, rustfri stålskabe med dobbeltdør, EKDS, og en IP 55-beskyttelsesgrad, er ideel til montering under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørenes bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenterne i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau. En variant med IP 66 beskyttelsesgrad samt individuelle døre med lodret skillevæg kan også leveres.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L forsløbet rustfrit stål / AISI 316L. Krop og aftageligt bagpanel: 1,5 mm dør: 2 mm. bundplader: 1,5 mm monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.

Krop: Kabinet i ét stykke. Integrerede dybdeprofiler med hulmønstre, der muliggør justering af monteringspladen i dybden.

Dør: Overflademonteret med 4 hængsler inklusiv dørramme med 25 mm hulmønstre og jordingstapper. Standarddørene kan ikke vendes.

Bagpanel: Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagmontering. Delte bagpaneler i kabinetter med en bredde på 1600 mm.

Lås: 4-punkts-espagnolette-låsesystem i hoveddøren og 2-punkts-låsesystem i slavedøren. Standard dobbelt-bit-lås med 3 mm-indsats. Standardindsatser, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør.

Bundplader: Bundplade i ét stykke med sprøjtet polyuretanpakning for at sikre maksimal tæthed. Der leveres to bundplader til kabinetter med en bredde på 1200 mm eller derover.

Jordforbindelse: Døren er udstyret med separate svejsede jordingstappe, og jording til rammen kan udføres ved hjælp af ECF.

Monteringsplade: Dobbeltfoldet og glider på plads. En monteringsplade, der kan justeres i dybden i trin på 25 mm, er ved levering placeret udvendigt på skabsemballagen. Monteret inden i 1600 mm brede skabe. Til kabinetter med en bredde på 1600 mm medfølger påfyldningsplade.

Overfladebehandling: 400 forsløbet rustfrit stål.

Beskyttelse: Dobbeldørsversion, overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Individuelle døre med svejset lodret skillevæg, overholder IP 66 | TYPE 4X, 12, IK 10.

Levering: Leveres som skab i én enhed med monteret dør og bagpanel, bundplader og monteringsplade, herunder jordingsforbindelser i dør. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Monteringspladen er fastgjort udvendigt på emballagen. Alle emballeringsmaterialer er genanvendelige.

Bagpanel: Monteret med M6-torxskruer, standardfaciliteter til montering af bagdør, delte bagpaneler i kabinetter med en bredde på 1600 mm

Lås: 4-punkts-espagnolette-låsesystem i hoveddøren og 2-punkts-låsesystem i slavedøren. Standard dobbelt-bit lås med 3 mm indsats, standard indsats, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør

Bundplader: Bundplade i ét stykke med sprøjtestøbt polyuretanpakning for at sikre maksimal tæthed

Jordforbindelse: Døren er udstyret med separate svejsede jordingstappe, og jording til rammen kan udføres ved hjælp af ECF

Monteringsplade: Dobbeltfoldet og glider på plads, justerbar i dybden i trin på 25 mm, monteringsplade leveres fastgjort på ydersiden af kabinettets emballage, monteret indvendigt til kabinetter med en bredde på 1600 mm, til kabinetter med en bredde på 1600 mm medfølger påfyldningsplade.

Beskyttelse: Version med dobbeltdør, overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 10. Individuelle døre med svejset lodret skillevæg, overholder IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10

Levering: Leveres som skab i én enhed med monteret dør og bagpanel, bundplader og monteringsplade, herunder jordingsforbindelser i dør. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Monteringspladen er fastgjort udvendigt på emballagen. Alle emballeringsmaterialer er genanvendelige

Finish: Poleret
Body Thickness: 1.5mm
Dørtykkelse: 2mm

SPECIFIKATIONER


Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Vægt
EKDS12124	1200mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1094 x 1094mm	120kg
EKDS12124-316	1200mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1094 x 1094mm	120kg
EKDS12124-4X	1200mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1094 x 1094mm	120kg
EKDS16124	1600mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 1094mm	148kg
EKDS16124-316	1600mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1494 x 1094mm	148kg
EKDS16124-4X	1600mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 1094mm	120kg
EKDS18124	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1094mm	165kg
EKDS18124-316	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1694 x 1094mm	165kg
EKDS18124-4X	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1094mm	151.9kg
EKDS18164	1800mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1494mm	216kg
EKDS18164-316	1800mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 316	1694 x 1494mm	216kg
EKDS18164-4X	1800mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1494mm	
EKDS20124	2000mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1094mm	181kg
EKDS20124-316	2000mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1894 x 1094mm	181kg
EKDS20124-4X	2000mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1094mm	

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Vægt
EKDS20164	2000mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1494mm	235kg
EKDS20164-316	2000mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 316	1894 x 1494mm	235kg
EKDS20164-4X	2000mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1494mm	

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

*Version med enkelte døre og lodret skillevæg.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

