


Rustfrit stål Kompakt version enkeltdør, EKSS



Serien af kompakte gulvmonterede rustfri stål-skabe med en enkelt dør, EKSS og en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette skab er velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304 slebet rustfrit stål / AISI 316L. Skabsdelen og aftageligt bagpanel: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bundplade: 1.5 mm. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.

Krop: Skabsdel i et stykke. Integrerede dybdeprofiler med hulmønster tillader dybdejustering af monteringsplade.

Dør: Monteret med hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster og jordingsstuds.

Bagpanel: Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørmontering.

Lås: Ekstern 4-punkts espagnolet-låsesystem. Standard monteret dobbelt-bit 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsatser, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.

Bundplader: Bundplade i ét stykke med indsprøjtning af polyuretan pakning for at sikre maksimal forsegling.

Montageplade: Dobbeltbukkert og glider ind i position. Justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres på ydersiden af skabsemballagen.

Jordforbindelse: Dør er udstyret med separate jordingsstuds. Jording til ramme kan udføres ved anvendelse af ECF.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Tæthedsgad: I overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Levering inkluderer: Skab i ét stykke med monteret dør, bundplade og monteringsplade. Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på palle i bredde identisk med skabets størrelse. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging


Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable

Body Thickness: 1.5mm
Dørtykkelse: 2mm
Finish: Poleret

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Vægt
EKSS18064	1800mm	600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 494mm	97kg
EKSS16064-316	1600mm	600mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1494 x 494mm	84kg
EKSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 894mm	138kg
EKSS16084	1600mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 694mm	102kg
EKSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1694 x 894mm	138kg
EKSS16064	1600mm	600mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 494mm	84kg
EKSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1694 x 694mm	117kg
EKSS16084-316	1600mm	800mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1494 x 694mm	102kg
EKSS20084	2000mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 694mm	127kg
EKSS18084	1800mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 694mm	117kg
EKSS16104	1600mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1294 x 694mm	89kg
EKSS20084-316	2000mm	800mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1894 x 694mm	127kg
EKSS20104	2000mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 894mm	152kg
EKSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1694 x 494mm	97kg
EKSS20104-316	2000mm	1000mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1894 x 894mm	152kg
EKSS16104-316	1600mm	1000mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084	1400mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1294 x 694mm	89kg



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE