


# Rustfrit stål Kompakt version enkeltdør, EKSS



Serien af kompakte gulvmonterede rustfri stål-skabe med en enkelt dør, EKSS og en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette skab er velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau.

## INDUSTRISTANDARDS

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

## FUNKTIONER

**Materiale:** AISI 304 slebet rustfrit stål / AISI 316L. Skabsdelen og aftageligt bagpanel: 1.5 mm. Dør: 2 mm. Bundplade: 1.5 mm. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.

**Krop:** Skabsdel i et stykke. Integrerede dybdeprofiler med hulmønster tillader dybdejustering af monteringsplade.

**Dør:** Monteret med hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster og jordingsstuds.

**Bagpanel:** Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørmontering.

**Lås:** Ekstern 4-punkts espagnolet-låsesystem. Standard monteret dobbelt-bit 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsatser, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.

**Bundplader:** Bundplade i ét stykke med indsprøjtning af polyuretan pakning for at sikre maksimal forsegling.

**Montageplade:** Dobbeltbukkert og glider ind i position. Justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres på ydersiden af skabsemballagen.

**Jordforbindelse:** Dør er udstyret med separate jordingsstuds. Jording til ramme kan udføres ved anvendelse af ECF.

**Overfladebehandling:** 400 slebet rustfrit stål.

**Tæthedsgad:** I overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

**Levering inkluderer:** Skab i ét stykke med monteret dør, bundplade og monteringsplade. Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på palle i bredde identisk med skabets størrelse. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.

**Bottom plates:** One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

**Mounting plate:** Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging


**Earthing:** Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

**Delivery:** One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable

**Finish:** Poleret  
**Body Thickness:** 1.5mm  
**Dørtykkelse:** 2mm

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Højde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Materiale           | Panelstørrelse | Vægt  |
|---------------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------------|-------|
| EKSS14084     | 1400mm    | 800mm      | 400mm     | Stainless Steel 304 | 1294 x 694mm   | 89kg  |
| EKSS14084-316 | 1400mm    | 800mm      | 400mm     | Rustfrit Stål 316L  | 1294 x 694mm   | 89kg  |
| EKSS16064     | 1600mm    | 600mm      | 400mm     | Stainless Steel 304 | 1494 x 494mm   | 84kg  |
| EKSS16064-316 | 1600mm    | 600mm      | 400mm     | Rustfrit Stål 316L  | 1494 x 494mm   | 84kg  |
| EKSS16084     | 1600mm    | 800mm      | 400mm     | Stainless Steel 304 | 1494 x 694mm   | 102kg |
| EKSS16084-316 | 1600mm    | 800mm      | 400mm     | Rustfrit Stål 316L  | 1494 x 694mm   | 102kg |
| EKSS16104     | 1600mm    | 1000mm     | 400mm     | Stainless Steel 304 | 1494 x 894mm   | 123kg |
| EKSS16104-316 | 1600mm    | 1000mm     | 400mm     | Rustfrit Stål 316L  | 1494 x 894mm   | 123kg |
| EKSS18064     | 1800mm    | 600mm      | 400mm     | Stainless Steel 304 | 1694 x 494mm   | 97kg  |
| EKSS18064-316 | 1800mm    | 600mm      | 400mm     | Rustfrit Stål 316L  | 1694 x 494mm   | 97kg  |
| EKSS18084     | 1800mm    | 800mm      | 400mm     | Stainless Steel 304 | 1694 x 694mm   | 117kg |
| EKSS18084-316 | 1800mm    | 800mm      | 400mm     | Rustfrit Stål 316L  | 1694 x 694mm   | 117kg |
| EKSS18104     | 1800mm    | 1000mm     | 400mm     | Stainless Steel 304 | 1694 x 894mm   | 138kg |
| EKSS18104-316 | 1800mm    | 1000mm     | 400mm     | Rustfrit Stål 316L  | 1694 x 894mm   | 138kg |
| EKSS20084     | 2000mm    | 800mm      | 400mm     | Stainless Steel 304 | 1894 x 694mm   | 127kg |
| EKSS20084-316 | 2000mm    | 800mm      | 400mm     | Rustfrit Stål 316L  | 1894 x 694mm   | 127kg |
| EKSS20104     | 2000mm    | 1000mm     | 400mm     | Stainless Steel 304 | 1894 x 894mm   | 152kg |
| EKSS20104-316 | 2000mm    | 1000mm     | 400mm     | Rustfrit Stål 316L  | 1894 x 894mm   | 152kg |



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

