

Rustfrit stål med integreret regntag, AFS



Serien af vægskabe i rustfrit stål med en enkelt dør, AFS, har et integreret skrånende tag og en beskyttelsesgrad på IP66. Risikoen for komponentsvigt og dermed unødigt nedetid er elimineret, da vand og støv er forhindret i at trænge ind i skabet, takket være det skrånende tag og den høje beskyttelsesgrad. AFS-serien er velegnet til industrier som føde- og drikkevarer samt lægemidler plus alle andre miljøer, afhængig af gradniveau.

INDUSTRISTANDARDS

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKTIONER

Krop: Med en vinkel på 8 til 20° giver det skrå tag et 10 mm overhæng til aftapning af væsker og andet restmateriale væk fra fordøren. Bukket og fuldsvejst. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.

Yderligere informationer: Vær ekstra opmærksom på hurtige temperatursvingninger. Se venligst afsnit om varmestyring for yderligere information.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montageplade: I toppen og bunden er der huller til kabelføring. Fastgjort på M8-skruer påsvejset skabets bagvæg. I skabe med en højde på 800 mm eller derover har monteringspladen en ombukning på alle fire sider for ekstra stabilitet.

Materiale: AISI 304L / AISI 316L rustfrit stål med slebet overfladefinish. Kabinet: 1.5 mm. Dør: 1.5 mm / 2 mm til kabinetter med en højde på 1000 mm eller større. Monteringsplade: 2.5 mm galvaniseret stål.

Lås: Zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse. Lås i rustfrit stål og andre låse leveres på forespørgsel.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Dør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med passtift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning (bearbejdning er nødvendig). Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning. Ved AISI 316L er forsegling sikret med en indsprøjtet silikonepakning.

Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, metalnøgle og monteringsstilbehør.

Kabel indgang: Ingen flangeåbninger som standard.

Cable access: No gland openings as standard

Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section

Finish: Poleret

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
AFS12063	1200mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	1150 x 550mm	280mm
AFS12083-316	1200mm	800mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS12083	1200mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	1150 x 750mm	280mm
AFS12084	1200mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1150 x 750mm	380mm
AFS12084-316	1200mm	800mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1150 x 750mm	380mm
AFS12063-316	1200mm	600mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS04031	400mm	300mm	155mm	Stainless Steel 304	375 x 250mm	135mm
AFS03021-316	300mm	200mm	155mm	Rustfrit Stål 316L	275 x 150mm	135mm
AFS04031-316	400mm	300mm	155mm	Rustfrit Stål 316L	375 x 250mm	135mm
AFS03021	300mm	200mm	155mm	Stainless Steel 304	275 x 150mm	135mm
AFS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	1350 x 750mm	380mm
AFS14084	1400mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1350 x 750mm	380mm
AFS05052-316	500mm	500mm	210mm	Rustfrit Stål 316L	475 x 450mm	190mm
AFS04042	400mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	375 x 350mm	190mm
AFS08062	800mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	750 x 550mm	190mm
AFS05052	500mm	500mm	210mm	Stainless Steel 304	475 x 450mm	190mm
AFS06042	600mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	575 x 350mm	190mm
AFS04062-316	400mm	600mm	210mm	Rustfrit Stål 316L	375 x 550mm	190mm
AFS08062-316	800mm	600mm	210mm	Rustfrit Stål 316L	750 x 550mm	190mm
AFS06042-316	600mm	400mm	210mm	Rustfrit Stål 316L	575 x 350mm	190mm

Table 2/2

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde
AFS06062	600mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	575 x 550mm	190mm
AFS04042-316	400mm	400mm	210mm	Rustfrit Stål 316L	375 x 350mm	190mm
AFS04062	400mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	375 x 550mm	190mm
AFS06062-316	600mm	600mm	210mm	Rustfrit Stål 316L	575 x 550mm	190mm
AFS08082	800mm	800mm	210mm	Stainless Steel 304	750 x 750mm	190mm
AFS08082-316	800mm	800mm	210mm	Rustfrit Stål 316L	750 x 750mm	190mm
AFS08063	800mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	750 x 550mm	280mm
AFS06063	600mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	575 x 550mm	280mm
AFS08063-316	800mm	600mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	750 x 550mm	280mm
AFS06063-316	600mm	600mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	575 x 550mm	280mm
AFS06083	600mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	550 x 750mm	280mm
AFS10083	1000mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	950 x 750mm	280mm

