

Klemkasse i lakeret stål, STB



Serien af lakeret stål-klemkasser, STB, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. STB-serien er velegnet til krævende indendørs miljøer. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKTIONER

Materiale: 1.2 mm lakeret stål.

Krop: Kantbukk og sømsvejst. Fire huller 8.5 mm diameter til fastgørelse på væg. 4 M6x13 studser til fastgørelse af bundprofiler / montageplade.

Pakning: Tættes ved hjælp af opskummet pakning i Polyurethan (PUR).

Jordforbindelse: Jordbolte M8x18 i krop og låg, M8 møtrikker, spændskiver og jordingslabels.

Tæthedsgrad: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Overfladebehandling: RAL 7035, strukturpulvermaling.

Levering inkluderer: Krop, låg, lågskruer, monteringskruer, blindpropper og jordingsfaciliteter.

Body Thickness:	1.2mm
Dørtykkelse:	1.2mm
Farve:	Light Gray
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vægt
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg

Table 2/2

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vægt
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Panel sold separately.



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE