


Klemkasseskab, blødt stål, STE



Med IP66-klassificering kan nVent HOFFMAN's serie af klemkasseskabe i blødt stål, leveres som hyldevare i mange forskellige størrelser. Skabene i blødt stål er velegnede til krævende indendørs miljøer. IP66-klassificeringen forhindrer vand og støv i at trænge ind i skabet, hvilket sikrer indvendigt elektrisk udstyr og komponenter og forebygger nedbrud og unødvendig nedetid. Skabets slanke design sparer plads, mens det 180° dørhængsel giver nem adgang for operatører og rutinemæssig vedligeholdelse. Skabene har også en standardlås af hensyn til sikkerheden.

FUNKTIONER

Materiale: 1,2 mm blødt stål.

Skab: Bukket og sømsvejset. Fire Ø 8,5 mm huller til vægmontering. Fire M6 x 13 tapskruer til fastgørelse af bundprofiler/monteringsplade.

Dør: Med holdbare 180 graders Zamak-hængsler kan døren nemt monteres til åbning i venstre eller højre side. En indsprøjtet polyuretanpakning giver en sikker forsegling.

Pakning: Indsprøjtet polyuretanpakning.

Lås: nVent HOFFMAN tilpasset Zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90 graders bevægelse og anti-vibrationsmekanisme.

Jordforbindelse: M8x18 mm jordingstappe i skab og låg, M8 møtrikker, jordskiver og jordingsetiketter.

Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.

Levering: Skab, dør, hængsel, lås, dobbelt-bit 3 mm i plast, nøgle og monteringstilbehør.

Monteringspladen (BMP), DIN-profiler (BDR) og monteret på profiler (BPP) skal bestilles separat for at fuldføre installationen.

Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farve:	Light Gray
Farvekode:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Tykkelse
STE151508	150mm	150mm	80mm	1.2mm
STE151512	150mm	150mm	120mm	1.2mm
STE202008	200mm	200mm	80mm	1.2mm
STE202012	200mm	200mm	120mm	1.2mm
STE203012	200mm	300mm	120mm	1.2mm
STE301508	150mm	300mm	80mm	1.2mm
STE301512	150mm	300mm	120mm	1.2mm
STE302008	200mm	300mm	80mm	1.2mm
STE302012	300mm	200mm	120mm	1.2mm
STE303012	300mm	300mm	120mm	1.2mm
STE402008	200mm	400mm	80mm	1.2mm
STE402012	200mm	400mm	120mm	1.2mm
STE403012	300mm	400mm	120mm	1.2mm
STE404012	400mm	400mm	120mm	1.2mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.