

# Top- og bundpaneler | Gulvskabe, DPC

Både skabets udseende og IP-klassificering opretholdes, når et komplet sæt døre og paneler er monteret.



## FUNKTIONER

Beskrivelse: Bruges til dækning af resterende plads i top og bund. Bruges i kombination med vandrette deleskinner CDH/CDHK, partielle døre DP, partielle paneler DPP og dør til kabelskab DPA.

Materiale: 1.75 mm stålplade.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: IP 44. Til IP 21 leveret uden pakning.

Monteringskrav: DPC dækker 200 mm i højden af skabet. Så for et 2000 mm højt kabinet når DPC bruges, er der 1800 mm plads tilbage til partielle døre/paneler.

Pakke størrelse: 2 paneler med monteringsmateriale.

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Materiale:</b> | Lakeret Stål          |
| <b>Finish:</b>    | Struktur Pulvermaling |
| <b>Farve:</b>     | Light Gray            |
| <b>Farvekode:</b> | RAL 7035              |
| <b>Tykkelse:</b>  | 1.75mm                |

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Produktfamilie | Enclosure Material |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|--------------------|
| DPC0714R5     | 104mm | 400mm  | 17mm  | Free-Standing  | Lakeret Stål       |
| DPC0716R5     | 104mm | 600mm  | 17mm  | Free-Standing  | Lakeret Stål       |

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Produktfamilie | Enclosure Material |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|--------------------|
| DPC0718R5     | 104mm | 800mm  | 17mm  | Free-Standing  | Lakeret Stål       |

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

