

Top- og bundpaneler | Gulvskabe, DPC

Både skabets udseende og IP-klassificering opretholdes, når et komplet sæt døre og paneler er monteret.



FUNKTIONER

Beskrivelse: Bruges til dækning af resterende plads i top og bund. Bruges i kombination med vandrette deleskinner CDH/CDHK, partielle døre DP, partielle paneler DPP og dør til kabelskab DPA.

Materiale: 1.75 mm stålplade.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: IP 44. Til IP 21 leveret uden pakning.

Monteringskrav: DPC dækker 200 mm i højden af skabet. Så for et 2000 mm højt kabinet når DPC bruges, er der 1800 mm plads tilbage til partielle døre/paneler.

Pakke størrelse: 2 paneler med monteringsmateriale.

Tykkelse:	1.75mm
Farve:	Light Gray
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Produktfamilie	Enclosure Material
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Free-Standing	Lakeret Stål
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Free-Standing	Lakeret Stål

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Produktfamilie	Enclosure Material
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Free-Standing	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE