

Tværgående glideprofiler, MTS



Den fuldt udstyrede monteringsplade kan glide let ind i skabet fra siden, hvilket er vigtigt, da den er bredere end den forreste åbning. Den sættes derefter på plads vha. U-profilerne.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Anvendes ved montering af en bred monteringsplade. Kan justeres i dybden i trin på 25 mm. Kompatibel med MTS01W-ruller.

Pakke størrelse: 2 profiler med monteringstilbehør.

Materiale: 3 mm forzinket stål.

Tykkelse: 3mm
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Forzinket Stål

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Rollers Quantity	Enclosure Material
MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Lakeret Stål
MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Lakeret Stål
MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Lakeret Stål
MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Lakeret Stål
MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Lakeret Stål
MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE