


Veritikale delestænger til gulvskabe, CDV



Profilen giver en lodret inddeling og sikrer, at partielle døre og paneler er sikret, hvilket garanterer en IP 44-beskyttelsesgrad.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Profilen er identisk med skabets ramme og giver lodret adskillelse af skabet, når der monteres deldøre eller paneler. Kan monteres i 200 mm trin.

Materiale: Forside profil: 2 mm lakeret stål. Indre profil: 1,75 mm zinkbelagt stål.

Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.

Pakkeantal: 1 sæt profiler med monteringstilbehør.

Kan monteres i 200 mm trin

Et sæt profiler med monteringstilbehør

Materiale: Lakeret Stål
Finish: Struktur Pulvermaling
Farve: Light Gray
Farvekode: RAL 7035
Tykkelse: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Produktfamilie	Enclosure Material
CDV1800R5	1755mm	90mm	49mm	Free-Standing	Lakeret Stål
CDV2000R5	1955mm	90mm	49mm	Free-Standing	Lakeret Stål
CDV2200R5	2155mm	90mm	49mm	Free-Standing	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.