

# BC-M Conduit a mordaza



## CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Elimina el conduit con doblez de compensación


El clip del conduit gira 360 grados

**Material:** Spring Steel  
**Acabado:** nVent CADDY Armour



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Diámetro exterior (OD) | Espesor del reborde (FT) | Par de apriete (TQ) | Carga estática |
|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| BC24M              | 38.1 mm                | 12.7 mm Max              | 3 N·m               | 440N           |
| BC812M             | 18 - 30 mm             | 12.7 mm Max              | 3 N·m               | 440N           |



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

