

Mordaza BC200/BC400

CARACTERÍSTICAS

Orificio roscado en las partes posterior e inferior



Material: Acero
Acabado: Electro galvanizado




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor del reborde (FT)	Par de apriete (TQ)	Carga estática
BC200	0.25	16 mm Max	3 N·m	440N
BC400	0.375	19.1 mm Max	3 N·m	880N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

