

CS812 Cable/conduit a fijador para poste



CARACTERÍSTICAS

Aloja conduit EMT y cable MC/AC

El sujetador del poste se encuentra con facilidad, lo que mantiene el conduit en línea con los troqueles de la caja y los soportes serie H

Para poste de madera o metal

Elimina la compensación del doblado de conduit

Cumple con el artículo 358.30(A) del NEC®, que requiere que el soporte para conduits esté dentro de los 91,4 cm (36 in) de distancia de una caja eléctrica

Cumple con la regla 12-1404 del CEC, la cual requiere que el soporte para conduits esté dentro de 1 m (39,37 in) de distancia de una caja eléctrica

Cumple con la regla 12-618 del CEC, que requiere que el soporte para cable blindado esté dentro de los 300 mm de distancia de una caja eléctrica



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Profundidad de la caja
CS812	176910	Spring Steel	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	38mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

