H-MSM Conduit/tubo a clip para borde de viga, Acero de Resorte, 50–60 mm OD, 3–8 mm Brida

NÚMERO DE CATÁLOGO

32M24SM

CARACTERÍSTICAS

- Soporta conduit/tubo o cable de las patines de viga
- El clip de cierre a presión tiene giro de 360°
- Solo requiere un martillo para la instalación

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Número de artículo: 173830
- Material: Spring Steel
- Acabado: nVent CADDY Armour
- Diámetro exterior (OD): 50 - 60 mm
- Espesor del reborde (FT): 3 - 8 mm
- Carga estática: 120N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.