


H-PSM Conduit a clip para borde de viga, montaje lateral



CARACTERÍSTICAS

Solo requiere un martillo para la instalación


Disponible para EMT, rígidos y conduits de aluminio

Tiene giro de 360°

Orientación: Monte lateral
Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Espesor del reborde (FT)	Carga estática máxima (F)
12P24SM	175220	22 - 30 mm	3 - 8 mm	111N
12P58SM	175230	22 - 30 mm	8 - 14 mm	111N
12P912SM	175240	22 - 30 mm	14 - 20 mm	111N
16P24SM	175260	30 - 35 mm	3 - 8 mm	111N
16P58SM	175270	30 - 35 mm	8 - 14 mm	111N
16P912SM	175280	30 - 35 mm	14 - 20 mm	111N
8P24SM	175180	18 - 22 mm	3 - 8 mm	111N
8P58SM	175190	18 - 22 mm	8 - 14 mm	111N
8P912SM	175200	18 - 22 mm	14 - 20 mm	111N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

