

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with C Purlin Clip



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with C Purlin Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a C Purlin Clip attachment. The Assembly enhances cable management by offering superior stability and customization options, while minimizing inventory impact and maximizing flexibility across diverse installation environments.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

CARACTERÍSTICAS

Hammer-on or install from the floor with the VAFT tool

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT16HPVF14	181145	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT21HPVF14	181249	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50
CAT32HPVF14	181146	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m ²	90
CAT48HPVF14	181147	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m ²	200
CAT64HPVF14	181148	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m ²	330

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde	Carga estática
CAT16HPVF14	181145	15	10	1.5 - 6 mm	270N
CAT21HPVF14	181249	40	25	1.5 - 6 mm	270N
CAT32HPVF14	181146	60	35	1.5 - 6 mm	270N
CAT48HPVF14	181147	150	80	1.5 - 6 mm	270N
CAT64HPVF14	181148	220	140	1.5 - 6 mm	270N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

