

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Hammer-On Flange Clip attachment. This solution attaches easily to beam flanges, and reduces the need for screws and rivets, dramatically reducing installation time and improving productivity. Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

CARACTERÍSTICAS

Requires only a hammer to install

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT16HP58SM	181151	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT16HP912SM	181152	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT16HP24SM	181098	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT21HP24SM	181197	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50
CAT21HP912SM	181199	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50
CAT21HP58SM	181198	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m ²	50
CAT32HP58SM	181154	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m ²	90
CAT32HP24SM	181099	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m ²	90
CAT32HP912SM	181155	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m ²	90
CAT48HP24SM	181207	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m ²	200
CAT48HP912SM	181158	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m ²	200
CAT48HP58SM	181157	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m ²	200
CAT64HP24SM	181208	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m ²	330
CAT64HP58SM	181161	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m ²	330
CAT64HP912SM	181162	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m ²	330

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde	Carga estática
CAT16HP58SM	181151	15	10	8 - 14 mm	270N
CAT16HP912SM	181152	15	10	14 - 20 mm	270N
CAT16HP24SM	181098	15	10	3 - 8 mm	270N
CAT21HP24SM	181197	40	25	3 - 8 mm	270N
CAT21HP912SM	181199	40	25	14 - 20 mm	270N
CAT21HP58SM	181198	40	25	8 - 14 mm	270N
CAT32HP58SM	181154	60	35	8 - 14 mm	270N
CAT32HP24SM	181099	60	35	3 - 8 mm	270N

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde	Carga estática
CAT32HP912SM	181155	60	35	14 - 20 mm	270N
CAT48HP24SM	181207	150	80	3 - 8 mm	270N
CAT48HP912SM	181158	150	80	14 - 20 mm	270N
CAT48HP58SM	181157	150	80	8 - 14 mm	270N
CAT64HP24SM	181208	220	140	3 - 8 mm	270N
CAT64HP58SM	181161	220	140	8 - 14 mm	270N
CAT64HP912SM	181162	220	140	14 - 20 mm	270N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

