

nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y"



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en articulaciones en "Y" pre-ensambladas

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

Material:	Acero; Aleación de zinc; Polipropileno
Acabado:	Electro galvanizado
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B	Carga estática
SLK15Y300L3	196527	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y300L3R2	196648	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y300L5		1.5 mm	5m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y500L3R2	196655	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N
SLK2Y300L10	196557	2 mm	10m	0.3m	42 mm	8 mm	440N

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud "Y" del cable de acero (YL)	A	B	Carga estática
SLK2Y300L2	196552	2 mm	2m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y300L3	196553	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y300L3R2	196638	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y300L5	196555	2 mm	5m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y300L7	196556	2 mm	7m	0.3m	42 mm	8 mm	440N
SLK2Y500L3	196554	2 mm	3m	0.5m	42 mm	8 mm	440N

Altura (H):

55 mm

Anchura (W):

19 mm


Espesor (T):

12.5 mm

Ángulo (a):

90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

