

Tuerca de la serie SN



CARACTERÍSTICAS

Permite el montaje lateral de la tuerca en la varilla roscada

Reduce la necesidad de roscado en comparación con las tuercas y las arandelas estándar

Ideal para proyectos de remodelación, como instalaciones en trapezio, en los cuales no se desea el desmontaje del sistema de soporte


Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

Reduce el tiempo de instalación hasta un 50 %

Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Tamaño de la varilla (RS)	Altura (H)	Ancho hexagonal (W)	Carga estática
SN25	0.25	14mm	16 mm	2200N
SN37	0.375	19mm	19 mm	6000N
SN50	0.5	23mm	25 mm	10000N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

