

Montaje de accesorio/ventilador



CARACTERÍSTICAS

La caja eléctrica de 54 mm (2-1/8 in) se premonta y centra sobre el soporte, es totalmente ajustable hasta 203 mm en cualquier dirección

La caja eléctrica tiene tres troqueles abiertos para una rápida instalación

Cada kit incluye tornillos para montar el ventilador, nVent CADDY Speed Link para sostenerlo desde la estructura de construcción y dos clips estabilizadores de montaje de accesorios (FMSBC1) para estabilizar las losas del techo

Material: Acero
Acabado: Pregalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Carga de trabajo	Luz del perfil en T
512HDFM35	150N	609.6mm
512HDFM70	300N	609.6mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nVent.com/ENDDT)

