

Esmeriladora de raíles portátil, banda propulsora



CARACTERÍSTICAS

Cuerda de poliéster de alta resistencia, bajo estiramiento

Caucho resistente a aceite y calor en la material para cuerdas de tracción superior e inferior

Se utiliza con la esmeriladora de raíles portátil SBG150, motor de gas de dos ciclos

Pieza de reemplazo para fácil mantenimiento

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Material	Longitud	Anchura	Espesor
SB013212	Poliéster, Caucho natural / mezcla de caucho sintético	609.6mm	9.52 mm	5.56 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE