

Malla de señal de referencia



CARACTERÍSTICAS

Brinda un plano de baja impedancia equipotencial para proteger equipo electrónico sensible de ruidos transitorios

Malla soldada previamente diseñada con tiras de cobre de calibre 26, reduce las diferencias de voltaje entre el equipo electrónico interconectado

Las conexiones soldadas no se deterioran, corroen o aflojan con el tiempo

Se puede soldar fácilmente en campo para poder utilizarse en todo tipo de centro de datos

Cumple con la norma IEEE® 1100-1992

Material: Cobre



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 1 (L1)	Anchura 1 (W1)	Espaciado de cuadrícula (L2 x W2)	Espesor (T)	Anchura de la tira
SRGBE100	167902	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBG100	167904	30480 mm	4.88 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBD100	167901	30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tamaños disponibles bajo solicitud. Comuníquese con el representante de nVent ERICO para obtener más información.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE