

Barra colectora de cobre plana PCB



CARACTERÍSTICAS

Conexión de energía para servicios pesados

Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

Material: Cobre



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Peso por unidad
PCB-2M-12X4	550790	12 mm	4 mm	1985mm	0.85 kg
PCB-1M-12X4	550780	12 mm	4 mm	990mm	0.43 kg
PCB-2M-12X5	550770	12 mm	5 mm	1985mm	1.06 kg
PCB-4M-30X5	550620	30 mm	5 mm	4000mm	5.34 kg
PCB-2M-25X5	549600	25 mm	5 mm	2000mm	2.2 kg
PCB-4M-25X5	550610	25 mm	5 mm	4000mm	4.45 kg
PCB-4M-50X5	550640	50 mm	5 mm	4000mm	8.9 kg
PCB-4M-40X5	550630	40 mm	5 mm	4000mm	7.12 kg
PCB-4M-20X5	550600	20 mm	5 mm	4000mm	3.56 kg
PCB-2M-100X5	549640	100 mm	5 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-4M-60X5	550650	60 mm	5 mm	4000mm	10.68 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Peso por unidad
PCB-4M-100X5	550670	100 mm	5 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-2M-50X5	549610	50 mm	5 mm	2000mm	4.5 kg
PCB-4M-80X5	550660	80 mm	5 mm	4000mm	14.24 kg
PCB-2M-63X5	549620	63 mm	5 mm	2000mm	5.6 kg
PCB-2M-80X5	549630	80 mm	5 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-2M-40X10	549710	40 mm	10 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-4M-50X10	550900	50 mm	10 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-2M-120X10	549760	120 mm	10 mm	2000mm	21.4 kg
PCB-4M-30X10	550970	30 mm	10 mm	4000mm	10.69 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Peso por unidad
PCB-2M-80X10	549740	80 mm	10 mm	2000mm	14.2 kg
PCB-2M-30X10	549700	30 mm	10 mm	2000mm	5.5 kg
PCB-2M-60X10	549730	60 mm	10 mm	2000mm	10.7 kg
PCB-4M-40X10	550980	40 mm	10 mm	4000mm	14.25 kg
PCB-2M-100X10	549750	100 mm	10 mm	2000mm	17.8 kg
PCB-4M-160X10	550950	160 mm	10 mm	4000mm	57 kg
PCB-4M-60X10	550910	60 mm	10 mm	4000mm	21.35 kg
PCB-4M-120X10	550940	120 mm	10 mm	4000mm	42.8 kg
PCB-2M-50X10	549720	50 mm	10 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-4M-80X10	550920	80 mm	10 mm	4000mm	28.5 kg
PCB-4M-100X10	550930	100 mm	10 mm	4000mm	35.6 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE