

# Perfil simétrico perforado PDR



## CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje rápido de todo tipo de marcos

Alta resistencia mecánica

Alta resistencia a la corrosión

Cumple con RoHS

Cumple con las normas EN 60715 y 50022 y DIN 46277

**Material:** Acero  
**Acabado:** Electrolgalvanizado



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Altura (H) | Anchura (W) | Longitud (L) | Espesor (T) | A       |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| PDR15-2M           | 557950             | 35 mm      | 15 mm       | 2000mm       | 1.5 mm      | 4 mm    |
| PDR15-3M           | 557960             | 35 mm      | 15 mm       | 3000mm       | 1.5 mm      | 4 mm    |
| PDR5-2M            | 557750             | 15 mm      | 5.5 mm      | 2000mm       | 1 mm        | 2.25 mm |
| PDR7-2M            | 557850             | 35 mm      | 7.5 mm      | 2000mm       | 1 mm        | 4 mm    |
| PDR7-2M-5-2        | 557855             | 35 mm      | 7.5 mm      | 2000mm       | 1 mm        | 4 mm    |
| PDR7-3M            | 557860             | 35 mm      | 7.5 mm      | 3000mm       | 1 mm        | 4 mm    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | B      | C       | D      | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|--------|---------|--------|-----------------|
| PDR15-2M           | 557950             | 7 mm   | 18 mm   | 6.2 mm | 1.2 kg          |
| PDR15-3M           | 557960             | 7 mm   | 18 mm   | 6.2 mm | 1.81 kg         |
| PDR5-2M            | 557750             | 7.8 mm | 12.2 mm | 4.2 mm | 0.28 kg         |
| PDR7-2M            | 557850             | 7 mm   | 18 mm   | 6.2 mm | 0.62 kg         |
| PDR7-2M-5-2        | 557855             | 11 mm  | 25 mm   | 5.2 mm | 0.62 kg         |

| Número de catálogo | Número de artículo | B    | C     | D      | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|------|-------|--------|-----------------|
| PDR7-3M            | 557860             | 7 mm | 18 mm | 6.2 mm | 0.92 kg         |

### DIAGRAMAS



### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

