

EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, Pesado, Retrofit blindaje



Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

CARACTERÍSTICAS

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Resistencia a golpes y vibraciones hasta 5 g

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carga instalada hasta 15 kg

Versión sin manijas frontales

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Apantallamiento EMC:	No
Tipo de producto:	Subrack/chasis



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24563-161	3U	175m m	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC
24563-163	3U	295m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-164	3U	355m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textil EMC
24563-464	6U	355m m	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textil EMC
24563-461	6U	175m m	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24563-162	3U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil EMC
24563-462	6U	235mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm	Textil EMC
24563-463	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC

Table 2/2

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24563-161	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	No	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE