

EuropacPRO 19" Subrack Kit para Ferrocarril, Blindado, EN 50155

Subrack para aplicaciones ferroviarias, cumple con el estándar EN50155, versiones blindadas.



CARACTERÍSTICAS

Golpes y vibraciones probados según EN 50155, parte 12.2.11

El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)

La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Construcción de aluminio

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Carga estática:	15kg
Ancho del rack:	84HP
Fondo:	235mm
Material:	Aluminio
De conformidad con:	IEC 60297-3-103; EN 50155 parte 12.2.11
Tipo de producto:	Subrack/chasis
Apantallamiento EMC:	Sí



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta	Tolerancia a impactos y vibraciones
21500-079	3U	1	Plano trasero	220mm	Textil EMC	5g (force)
21500-080	6U	1	Plano trasero	220mm	Textil EMC	5g (force)

Table 2/2

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	Acabado
21500-079	Sí	Rack	Anodizado, Pasivado
21500-080	Sí	Rack	Anodizado, Pasivado

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los informes de pruebas están disponibles en línea.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE