

RatiopacPRO/-AIR Strap Handle

Mango de correa para RatiopacPRO/-AIR con una capacidad de carga estática de 20 kg. Retrofittable sin herramientas mecánicas en caso.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 20 kg

Reacondicionable sin herramientas mecánicas en el panel lateral de la caja

Compatible con: Casos
Tipo de producto: Maneja
Familia de productos: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Tipo de mango
24571-308	3U	315mm	1	Correa
24571-316	4U	435mm	1	Correa
24571-315	4U	375mm	1	Correa
24571-314	4U	315mm	1	Correa
24571-309	3U	375mm	1	Correa
24571-310	3U	435mm	1	Correa

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE