

RatiopacPRO EMC Panel frontal, ranurado, blindado



El panel frontal EMC se puede insertar en rieles horizontales especiales con una elevación. No se necesitan tornillos para la fijación. El diseño permite a los usuarios utilizar una lámina frontal.

CARACTERÍSTICAS

La fijación no requiere tornillos

Los rieles horizontales especiales cubren los bordes del panel frontal (superior e inferior) y evitan el arqueamiento del panel frontal

Material: Aluminio
Acabado: Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio: Panel frontal
Tipo de producto: Panel frontal



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
24572-609	4U	63HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-610	4U	84HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-604	3U	42HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-599	2U	28HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-607	4U	28HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-600	2U	42HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-601	2U	63HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-605	3U	63HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-602	2U	84HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-603	3U	28HP	1	Anodizado	Conductivo	No

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Acabado frontal	Acabado trasero	Bordes tratados
24572-608	4U	42HP	1	Anodizado	Conductivo	No
24572-606	3U	84HP	1	Anodizado	Conductivo	No

Table 2/2

Número de catálogo	Fondo	Altura	Anchura
24572-609	2.5mm	172.9mm	319.7mm
24572-610	2.5mm	172.9mm	426.4mm
24572-604	2.5mm	128.4mm	213.2mm
24572-599	2.5mm	84mm	141.9mm
24572-607	2.5mm	172.9mm	141.9mm
24572-600	2.5mm	84mm	213.2mm
24572-601	2.5mm	84mm	319.7mm
24572-605	2.5mm	128.4mm	319.7mm
24572-602	2.5mm	84mm	426.4mm
24572-603	2.5mm	128.4mm	141.9mm
24572-608	2.5mm	172.9mm	213.2mm
24572-606	2.5mm	128.4mm	426.4mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para obtener una caja blindada, todos los sellos EMC deben estar instalados (panel frontal/panel trasero ? panel lateral; panel lateral ? placa de cubierta; panel frontal/panel trasero ? carril horizontal; carril horizontal ? carril horizontal).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE