

Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo, S301, 7 mm del orificio, Pasante

NÚMERO DE CATÁLOGO

12MS1



Las abrazaderas de conducto de cierre a presión nVent CADDY (serie M) son un método rápido y eficiente de fijar circuitos de derivación de conducto para instalaciones eléctricas. La serie M está diseñada para proporcionar una consistencia posicional en la aplicación, a base de eliminar la compensación del conducto, además de mantener el espaciado en las cajas eléctricas. Aumente la eficiencia de instalación utilizando nuestra gama completa de conductos para su próximo proyecto eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

Se puede utilizar para instalaciones verticales u horizontales

Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación

Cierre con los dedos, sin necesidad de herramientas

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 179910

Material: Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)

Diámetro exterior (OD): 22 - 30 mm

Tamaño de taladro (HS): 7 mm

Tipo de taladro: Claro

Carga estática 1 (F1): 440N

Carga estática 2 (F2): 110N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

