

Mordaza en C multif., acero, galv. caliente, p. de v. de 4-20 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

C20HD

CARACTERÍSTICAS

Mordaza de viga multifuncional

Usar con abrazadera de cable/conduit/tubo o arandela cuadrada para la mordaza en C multifuncional

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 336100

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Espesor del reborde (FT): 4 - 20 mm

Tamaño de taladro (HS): 14 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6


Longitud del tornillo (L): 25mm

Par de apriete (TQ): 3 N·m

Carga estática: 1100N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Shanghai:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

Shanghai:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

