

Clip para cable/conduit, diámetro exterior máx. de 30 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

K16

CARACTERÍSTICAS

Soporta el conduit a la varilla, cable o patín de viga

También puede usarse para cañerías metálicas, cable blindado, cables portátiles, tubos de control y cable de comunicaciones

Disponible para EMT, rígidos, ENT, IMT, MC/AC y conduits de aluminio

No requiere herramientas de instalación



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 170680

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro exterior (OD): 30 mm Max

Carga estática 1 (F1): 220N

Carga estática 2 (F2): 445N

Carga estática 3 (F3): 70N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Puede requerir una varilla/cable de acometida especializados y EC311. Consultar a la autoridad local.

Para aplicación horizontal solo cuando se instala el conduit.

N.º de pieza	Diámetro exterior	Espesor de la viga
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

