We connect and protect

# Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST, 406 mm x 163 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**PSF16D**

The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

## CARACTERÍSTICAS

- Ofrece mayor soporte para tubos, conductos, bandejas portacables y equipo
- La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
- Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
- Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación
- Fácil de transportar al techo
- Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Número de artículo: 360467
- Material: Polietileno;Polipropileno;Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Temperatura: -45 to 65 °C

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Longitud 1 (L1): 406 mm

Longitud 2 (L2): 483 mm

Altura (H): 163 mm

Anchura (W): 203 mm

Superficie: 91613mm²

Peso por unidad: 2 kg

Carga estática: 6670N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Carga estática a una presión de 73,1 kPa. Contacte al Ingeniero de Proyecto para determinar la carga máxima permisible para cada Proyecto de Azotea.

## DIAGRAMAS







## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

**Europa**
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.