

Mordaza estampada, montaje superior, varilla de 3/8", ala de viga máx. de 3/4"

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBC037

CARACTERÍSTICAS

Permite la fijación a vigas de metal, vigueta joist o ángulo de hierro únicamente en posición de montaje superior, a menos que se utilice en un patín de viga paralelo

El cuerpo estampado liviano de una pieza proporciona mayor resistencia y elimina las deficiencias asociadas con la fundición

Gira sobre la varilla roscada y permite un ajuste sencillo

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society) ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19)



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 0.375

Espesor del reborde (FT): 19 mm Max

A: 23.5 mm

B: 21.6 mm

C: 40.1 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 9.53 mm

Par de apriete (TQ): 6.78 N·m

Carga estática: 2200N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de fijación debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I, el canal o el patín de viga de hierro en ángulo.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

