

# nVent CADDY Speed Link SLK con lazo, 3 mm Cable, 10 m Longitud

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SLK3L10LP**

## CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un lazo pre-ensamblado

Solución fácil y flexible para fijar a la estructura de la construcción

El Cable rodea la estructura y se pasa a través del lazo para una rápida instalación

Ideal para fijar a vigas y otros elementos estructurales

Fácil de utilizar en espacios reducidos

Fijación en lazo directamente a la tubería, conductos u otros conjuntos colgantes



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196711

Material: Acero;Polipropileno;Aleación de zinc

Acabado: Electrolgalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Diámetro del cable de acero: 3 mm

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Longitud del cable de acero: 10m

Longitud (L): 101.6mm


Altura (H): 62 mm

Anchura (W): 24 mm

Espesor (T): 16 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

Carga estática: 890N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

